


# Выдвижная шкафная система Fitline полного выдвижения


Горизонтальное крепление. Рама телескопическая





Корзина, арт. G1603S




Обувница, арт. G1604S




Полка для брюк, арт. G1605S



\* Размер A, мм  
арт. G1603S.600 / 450-590  
арт. G1603S.700 / 590-730  
арт. G1603S.800 / 730-870




\* Размер A, мм  
арт. G1604S.600 / 450-590  
арт. G1604S.700 / 590-730  
арт. G1604S.800 / 730-870




\* Размер A, мм  
арт. G1605S.600 / 450-590  
арт. G1605S.700 / 590-730  
арт. G1605S.800 / 730-870


1. Закрепите шариковые направляющие к корпусу в соответствии со схемой



2. Закрепите шариковые направляющие и декоративную крышку к несущей раме как показано на схеме




3. Вставьте несущую раму в направляющие, задвиньте в шкаф и отрегулируйте по ширине. Закрепите шурупы на раме - 8шт.




4. Вставьте необходимое наполнение в несущую раму.


Брючница



Обувница



Корзина



### Инструкция по уходу за изделием:



Максимальная нагрузка на направляющие и сетчатую корзину:  
**НЕ БОЛЕЕ 15 КГ**



Не допускается использование:

- твердых абразивных веществ;
- пищевой соды;
- щеток с металлическим ворсом;
- наждачной бумаги;
- средств с содержанием кислот, компоненты которых вступают в реакцию с хромом: это фосфорная, соляная, муравьиная, хлорная и уксусная кислота.
- растворителей;
- химии для чистки изделий из нержавеющей стали.



Можно использовать:

- средства, разработанные специально для ухода за изделиями с хромированным покрытием;

Срок службы: 24 месяца

Гарантийный срок: 18 месяцев